



Görgöző szerszám EG14 univerzális, Szárbefogó típus: VDI40



Rendelési adatok

Rendelés száma	291515 VDI40
GTIN	4060491000138
Árucikk kategória	29F

Leírás

Kivitel:

CNC és hagyományos esztergagépeken való használathoz.

Szimmetrikus felépítéssel – univerzálisan jobbos és balos változatként használható.

Előny:

$R_z < 1 \mu\text{m}$ felületminőség lehetséges.

Akár 1 mm/ford. előtolások lehetségesek (külső megmunkálás).

Állandó eredmények a görgőzési erő folyamatos mérésének köszönhetően.

Felhasználás:

Mechanikus felületnemesítéshez.

Minden fémes felület megmunkálásához 1400 N/mm^2 szakítószilárdságig és akár 45 HRC keménységig.

Alkalmazható:

Ø tartományhoz (ajánlott): 50 mm-től

Figyelem:

A megmunkálandó felülethez való szerszámvetét függ a revolver fajtájától (csillag / dob).

- **További szárcsatlakozások külön ajánlatkérésre szállítható.**
- **A részletes technológiai ajánlásokat a kezelési útmutatóban találja.**

Műszaki leírás

Hegyek középeltolódása f	44 mm
--------------------------	-------

Tekercs Ø	14 mm
Maximális hengerelési erő	8 kN
Szárbefogó típus	VDI40
Kinyúlási hossz L _A	158,1 mm
Vágásirány	Jobbos és balos
Termék fajtája	Simító szerszám