




Görgőző szerszám EG14 univerzális, Szárbefogó típus: PSC80



Rendelési adatok

Rendelés száma	291515 PSC80
GTIN	4060491000169
Árucikk kategória	29F

Leírás

Kivitel:

CNC és hagyományos esztergagépeken való használathoz.
Szimmetrikus felépítéssel – univerzálisan jobbos és balos változatként használható.

Előny:

$R_z < 1 \mu\text{m}$ felületminőség lehetséges.
Akár 1 mm/ford. előtolások lehetségesek (külső megmunkálás).
Állandó eredmények a görgőzési erő folyamatos mérésének köszönhetően.

Felhasználás:

Mechanikus felületnemesítéshez.
Minden fémes felület megmunkálásához 1400 N/mm² szakítószilárdságig és akár 45 HRC keménységig.

Alkalmazható:

Ø tartományhoz (ajánlott): 50 mm-től

Figyelem:

A megmunkálandó felülethez való szerszámvetést függ a revolver fajtájától (csillag / dob).

- **További szárcsatlakozások külön ajánlatkérésre szállítható.**
- **A részletes technológiai ajánlásokat a kezelési útmutatóban találja.**

Műszaki leírás

Maximális hengerelési erő	8 kN
---------------------------	------

Tekercs \emptyset	14 mm
Hegyek középeltolódása f	44 mm
Szárbefogó típus	PSC80
Kinyúlási hossz L _A	196 mm
Vágásirány	Jobbos és balos
Termék fajtája	Simító szerszám