




Görgőző szerszám EG45-40M univerzális, Szárbefogó típus: VDI50



Rendelési adatok

Rendelés száma	291520 VDI50
GTIN	4060491000206
Árucikk kategória	29F

Leírás

Kivitel:

CNC és hagyományos esztergagépeken való használathoz.
Szimmetrikus felépítéssel – univerzálisan jobbos és balos változatként használható.

Előny:

$R_z < 1 \mu\text{m}$ felületminőség lehetséges.
Akár 1 mm/ford. előtolások lehetségesek (külső megmunkálás).
Állandó eredmények a görgőzési erő folyamatos mérésének köszönhetően.

Felhasználás:

Mechanikus felületnemesítéshez.
Minden fémes felület megmunkálásához 1400 N/mm² szakítószilárdságig és akár 45 HRC keménységig.

Alkalmazható:

Ø tartományhoz (ajánlott): 35 mm-től

Ajánlás:

Külső felületekhez a végén rádiusszal, egészen a sík felületig.

Figyelem:

- **További szárcsatlakozások külön ajánlatkérésre szállítható.**
 - **A részletes technológiai ajánlásokat a kezelési útmutatóban találja.**
- Görgőrádiusz = 2,5 mm. Megmunkálható munkadarab rádiuszok 4 mm – 12 mm.

Műszaki leírás

Maximális hengerelési erő	4 kN
Tekercs Ø	40 mm
Hegyek középeltolódása f	69 mm
Szárbefogó típus	VDI50
Kinyúlási hossz L _A	129 mm
Vágásirány	Jobbos és balos
Termék fajtája	Simító szerszám