



Turbómaró, bevonattal Z4 – finom, keresztfogazással, HM TiAlN, Típus: AS0616



Rendelési adatok

Rendelés száma	540560 AS0616
GTIN	4027497278923
Árucikk kategória	56L

Leírás

Kivitel:

Szár Ø 6 mm.

A LUKAS turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségűből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken, maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményfémből.

Plusz TiAlN bevonat a hosszabb élettartam és jobb hőállóság érdekében.

Nagy termikus és mechanikus terhelésekhez (Heavy Duty). **Hengeres alak** (ZYAS),

homlokfogazással.

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Műszaki leírás

Fogazás típusa	keresztfogazású
Alak leírása	Hengeres, homlokfogazással
Alak	AS0616
Fogazás rövid jelölése	Z4
Fogazás finomsági foka	finom
Teljes hossz	50 mm
Fej Ø	6 mm
Szár Ø	6 mm

Fejhossz	16 mm
Sorozat	Z4 fogazás
Szerszámanyag	HM TiAlN
Bevonat	TiAlN
Termék fajtája	Turbómaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		