



## Görgőző szerszám EGI5-32AI univerzális, Szárbefogó típus: VDI25



### Rendelési adatok

Rendelés száma	291530 VDI25
GTIN	4060491000251
Árucikk kategória	29F

### Leírás

#### Kivitel:

CNC és hagyományos esztergagépeken való használathoz.  
Szimmetrikus felépítéssel – univerzálisan jobbos és balos változatként használható.  
Nagyon rugalmas a külső és belső használatnak köszönhetően.  
Az átmérőtől független belső megmunkálás (az ajánlott tartományon belül).

#### Előny:

$R_z < 1 \mu\text{m}$  felületminőség lehetséges.  
Akár 1 mm/ford. előtolások lehetségesek (külső megmunkálás).  
Állandó eredmények a görgőzési erő folyamatos mérésének köszönhetően.

#### Felhasználás:

Mechanikus felületnemesítéshez.  
Minden fémes felület megmunkálásához  $1400 \text{ N/mm}^2$  szakítószilárdságig és akár 45 HRC keménységig.  
Külső Ø-höz 10 mm-től és belső Ø-höz 32 mm-től.

#### Alkalmazható:

Külső Ø tartományhoz (ajánlott): 10 mm – 100 mm  
Belső Ø tartományhoz (ajánlott): 32 mm – 150 mm

#### Tartalom:

Két tartalék görgő a kosárba építve.

#### Figyelem:

- További szárcsatlakozások külön ajánlatkérésre szállítható.
- A részletes technológiai ajánlásokat a kezelési útmutatóban találja.

### Műszaki leírás

Maximális hengerelési erő	3 kN
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	32 mm
Hegyek középeltolódása f	58 mm
Tekeracs $\varnothing$	5 mm
Szárbefogó típus	VDI25
Kinyúlási hossz $L_A$	168 mm
Hasznos hossz $L_N$	100 mm
Vágásirány	Jobbos és balos
Termék fajtája	Simító szerszám