

Garant**Csigafúró, hosszú HSS W, bevonat nélkül, Ø DC h8: 6,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	116040 6,5
GTIN	4045197025852
Árucikk kategória	11B

Leírás**Kivitel:**

Form A, csúcskialakítással 2,5 mm mérettől.

Megnövelt lélekvastagság, **keresztél növekedés nélkül**. Precíz csúcsköszörülés. Széles forgácshoronyok erősen legömbölyített hátélekkel. Fényesre köszörült felület.

Előny:

Mély furatok fúrásához és olyan fúrási munkákhoz, amelyekhez fúróperselyt használnak.

Ajánlás:**Maximális fúrásmélység:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

Figyelem:

Hozzávaló 112120, 112140 és 112170 sz. NC központozó **142°-os csúcshövel** a nagyobb folyamatbiztonság érdekében.

Műszaki leírás

Forgácshorony hossza L_c	97 mm
Vágóélek száma Z	2
Előtolás f rövid forgácsú aluban	0,14 mm/ford,
Névleges Ø D_c	6,5 mm
Tűrés névleges Ø	h8
Szár Ø D_s	6,5 mm
Teljes hossz L	148 mm
Szabvány	DIN 340
Ajánlott Maximális furatmélység L_2	87,3 mm

Csúcsszög	130 fok
Szár	Hengeres szár
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS
Típus	W
Spirálszög	30-40 fok
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	sárga
Termék fajtája	Csigafúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	70 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	45 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	40 m/min	N
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		