

Garant**VHM maró balspirállal, bevonat nélkül, Ø h10 DC: 1,5mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	209305 1,5
GTIN	4045197854728
Árucikk kategória	11X

Leírás

Kivitel:Speciális geometria **műanyagmegmunkáláshoz.****Nagy forgácstér az akadálytalan forgácselvezetéshez.**

Balspirál, jobbos.

Felhasználás:Speciálisan **műanyagok marásához, beszúrásához és kontúrmaráshoz.****Figyelem:****A 209315 sz. utódja.**

Műszaki leírás

Nyak Ø D ₁	1,3 mm
Szár	DIN 6535 HA, h5
Előtolás f _z horonymaráshoz PMMA-ban	0,004 mm
Teljes hossz L	50 mm
Szár Ø D _s	3 mm
Kinyúlási hossz L ₁ nyakrésszel	10 mm
Tűrés névleges Ø	h10
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Élhossz L _c	6 mm
Fogak száma Z	1
Vágóél Ø D _c	1,5 mm

Spirálszög	23 fok
Sarokletörés szöge	90 fok
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	W
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység $1 \times D$
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	sárga
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu	feltételesen alkalmas	180 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	140 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	105 m/min	N
PMMA Akрил	alkalmas	190 m/min	N
PE-HD	alkalmas	140 m/min	N
PA 66	alkalmas	160 m/min	N
PEEK	alkalmas	140 m/min	N
PF 31	alkalmas	120 m/min	N
Honeycomb szendvics	feltételesen alkalmas	180 m/min	N
Cu	alkalmas	150 m/min	N
CuZn	feltételesen alkalmas	180 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		
Levegő	alkalmas		

