

MIRKA**Tépőzárás csiszolótárcsa ABRANET® ACE, Ø 150 mm, Szemcsézet: 240****Rendelési adatok**

Rendelés száma	567804 240
GTIN	6416868220025
Árucikk kategória	56M

Leírás**Kivitel:**

Tépőzárás csiszolótárcsák, melyek csiszolószemcsékkel bevont, **hálószerű szerkezetű** poliamid szövetből állnak ezerszeres perforálással.

Az **ABRANET® ACE** optimalizált csiszolóháló és **kerámia szemcsével (CER)** kitűnő csiszolási teljesítményt és **hosszabb élettartamot** biztosít.

Előny:

- **Pormentes csiszolás: Csekély munkahely- és környezetterhelés.**
- **A csiszolótárcsa nem tömődik el (a felülethibák, porcsomók elkerülhetők).**
- **Garantáltan jobb felületek kevesebb csiszolóanyag felhasználásával.**
- **Nagy hatékonyság – a leválasztási teljesítmény a felülettől függően a sokszorosával növekszik.**

Felhasználás:

Ideális **nagyon kemény anyagokhoz**, mint pl. UV lakkokhoz, alapozókhoz, keményfához történő felhasználáshoz, de jól használható acél anyagokhoz is.

Műszaki leírás

Szemcsézet	240
------------	-----

Tárcsa Ø	150 mm
Sorozat	ABRANET® ACE
Csiszolóeszköz rövid jelölése	Kerámia
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 150 mm
Meghajtó gép	Excenter csiszoló
Maximális kerületi sebesség	40 m/s
Termék fajtája	Tépőzáras csiszolótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Száraz	alkalmas		

Tartozék

PU tépőzáras csiszolótányér Külső Ø 150 mm	567885 150
Lyukasztott PU tartótányér Külső Ø 147 mm	567990 147
PU tépőzáras csiszolótányérPerforálás Külső Ø 150 mm	567887 150