

Garant**Turbómaró Z1 – durva, HM, Típus: AS0820****Rendelési adatok**

Rendelés száma	540600 AS0820
GTIN	4045197155740
Árucikk kategória	51D

Leírás**Kivitel:**

Szár Ø 6 mm.

A **GARANT** turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségűből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményfémből készül.

Hengeres alak (ZYAS), homlokfogazással.**Felhasználás:**

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Műszaki leírás

Alak	AS0820
Alak leírása	Hengeres, homlokfogazással
Fogazás finomsági foka	durva
Fej Ø	8 mm
Fogazás rövid jelölése	Z1
Teljes hossz	60 mm
Szár Ø	6 mm
Fejhossz	20 mm
Sorozat	Z1 fogazás
Szerszámanyag	HM

Termék fajtája

Turbómaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		
Fa	feltételesen alkalmas		