



Üzemi vizsgáló készülék SENSOTORK®, Maximális nyomaték: 1100Nm



Rendelési adatok

Rendelés száma	654250 1100
GTIN	4018754181155
Árucikk kategória	63B

Leírás

Kivitel:

Kompakt üzemi vizsgáló készülék nyomatékkulcsokhoz.

Rugalmas bővítés a cserélhető jelátalakítók által lehetséges. Nagy pontosság a jelátalakító alacsony felépítésének következtében (alacsony keresztirányú erő), mérési érték feldolgozás és digitalizálás közvetlenül a jelátalakítóban (a mért érték kijelzési eltérése $\pm 0,25\%$ a névleges érték 20%– 100%-os tartományán belül; $\pm 0,5\%$ a névleges érték 10% – 20%-os tartományán belül és $\pm 1\%$ a névleges érték 2 %–10 %-os tartományán belül).

Nagy biztonság a ténylegesen kifejtett nyomaték kijelzése miatt, kattánó nyomatékkulcsok esetében.

Tartalom:

Jelátalakító, tartó, kijelző készülék, kijelző készülék állvány, spirálkábel, tápegység (1,5 m) csatlakozó kábellel, rögzítőkészlet vízszintes és függőleges vizsgálati pozícióhoz.

Tartalom:

Adapter (belső négyszög \times külső négyszög): 1/4 col \times 3/4 col;
3/8 col \times 3/4 col;
1/2 col \times 3/4 col

Műszaki leírás

Méret b	180 mm
Maximális nyomaték	1100 Nm
Négyszög befogó	3/4 coll
Méret h ₁	79 mm
Méret h ₂	215 mm
Súly	7,5 kg
Méret l	180 mm
Méréstartomány	25 – 1100 Nm
Energiaellátás	Vezetékes
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Interfész	USB csatlakozó
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Kalibrálás	O4
Termék fajtája	Kalibráló és beállító szerkezet

Szolgáltatások

Mindkét oldali kalibrálásNyomatékvizsgáló készülék / szenzor Maximális nyomaték 1000/2 Nm	020140 1000/2
Mindkét oldali DAkkS kalibrálásNyomatékvizsgáló készülék / szenzor Maximális nyomaték 1000/2 Nm	020150 1000/2

Tartozék

Jelátalakító Maximális nyomaték 1100 Nm	654255 1100
Kalibráló négyszög adapter Típus 3	654383 3
Kalibráló négyszög adapter Típus 4	654383 4
Kalibráló négyszög adapter Típus 2	654383 2