



Gyémánt csiszolótányér PREMIUM*** kőzethez, Tárcsa Ø: 125mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	569640 125
GTIN	9003173483879
Árucikk kategória	53T

Leírás

Kivitel:

Robusztus vékony acéltárcsa ráforrasztott gyémántszegegekkel, melyek egy speciális anyagba vannak beágyazva. Nagy **leválasztási teljesítmény**, **rendkívüli élettartam** és **vibrációmentes járás** (tisztá felület), száraz csiszoláshoz.

Felhasználás:

Kőzet és beton csiszolásához, síkbahozásához, simításához sarokcsiszolókkal. Optimális fordulatszám 10000 – 12000 min⁻¹. Maximális fordulatszám 15000 min⁻¹.

Alapanyag:

Alkalmas betonhoz.

Műszaki leírás

Hordozótest	Acéltárcsa
Alak leírása	lapos
Furat Ø	22,23 mm
Tárcsa Ø	125 mm
Csiszolóanyag	Gyémánt
Csiszolóeszköz rövid jelölése	D
Anyaghoz optimalizálva	Kőzet
Meghajtó gép	Sarokcsiszoló

Ajánlott fordulatszám	10000 - 12000 min ⁻¹
Maximális fordulatszám	15000 min ⁻¹
Termék fajtája	Csiszolótányér