



## Elektronikus nyomatékcsavarhúzó vizsgáló készülék „TST”, Maximális nyomaték: 2Nm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	654300 2
GTIN	5060922231253
Árucikk kategória	66D

### Leírás

#### Kivitel:

- **Robusztus poliuretán készülékház, mely asztalra, vagy falra rögzíthető.**
- **Nagyméretű LCD kijelző.**
- **A mérési eljárás közvetlen kiválasztása a piktogramos gombok segítségével.**
- **Interfész külső jelátalakító csatlakoztatásához. A 654350 sz. jelátalakító használata esetén a mérési tartományt és a kalibrálási paramétereket automatikusan felismeri.**
- **Frekvenciakijelzés impulzus üzemű szerszámok és megcsúszó kuplungos csavarozók ellenőrzésekor.**
- **Programozható célnyomatékok, felső és alsó határértékekkel.**
- **Soros port nyomtató vagy számítógép csatlakoztatásához.**
- **Áramellátás: Beépített akkumulátor kb. 16 óra hálózattól független, vagy 230V hálózatról történő használathoz.**
- **TCS kalibráló szoftver (ingyenesen letölthető [www.norbar.com/en-gb/Downloads/Torque-Certification-System](http://www.norbar.com/en-gb/Downloads/Torque-Certification-System) honlapon történő regisztráció után).**

Beépített érzékelő 1/4 col hatszöggel C 6,3 és plusz csatlakozóval 1 külső érzékelőhöz.

#### Előny:

Rugalmas mérőrendszer, 100 000 Nm-ig bővíthető. Nagyon egyszerű kezelés.

#### Felhasználás:

Beállító skálával vagy kijelzővel rendelkező nyomaték-csavarhúzó és nyomatékkulcsok kalibrálásához. Skála nélküli nyomaték-csavarhúzó és nyomatékkulcsok beállításához és kalibrálásához. Automatikus lekapcsolású **elektromos vagy sűrített levegős csavarozók**

beállításához és kalibrálásához. Opcionálisan elérhető külső jelátalakítókkal 100.000 Nm-ig ellenőrizhetők a nyomaték kulcsok vagy csavarozók.

**Tartalom:**

**UKAS kalibrálási tanúsítvány jobb oldalon** és terhelő adapter elektromos/sűrített levegős csavarozók kalibrálására, 2 rögzítőcsavar, soros adatátviteli kábel, műanyag kofferben.

**Figyelem:**

Terhelő adaptereket a 654300 és 654350 sz. nyomaték ellenőrzőhöz a 654352 sz. alatt talál.

**Ütvecsavarozókhoz nem alkalmas!**

## Műszaki leírás

Súly	2,2 kg
Maximális nyomaték	2 Nm
Kijelző készülék magassága	72 mm
Kijelző készülék szélessége	288 mm
Kijelző készülék mélysége	160 mm
Méréstartomány	0,04 - 2 Nm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszama	081560 CR2032
A tartalmazott elemek száma	2
Nyomaték mérési pontossága	± 0,5 %
Energiaellátás	Elemes
Meghúzási irány	Jobbos meghúzás
Interfész	RS232C csatlakozó
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Kalibrálás	O4
Termék fajtája	Nyomatékvizsgáló készülék

## Szolgáltatások

Kalibrálás, jobbosNyomatékvizsgáló készülék / szenzor  
Típushoz 400

020120 400

## Tartozék

Terhelő adapter Maximális nyomaték 2 Nm	654352 2
Mért érték jeladó„FMT“ Maximális nyomaték 10 Nm	654350 10
Mért érték jeladó„FMT“ Maximális nyomaték 1500 Nm	654350 1500
RS232 PC összekötő kábel	654344
Mért érték jeladó„FMT“ Maximális nyomaték 150 Nm	654350 150
Mért érték jeladó„FMT“ Maximális nyomaték 25 Nm	654350 25
Mért érték jeladó„FMT“ Maximális nyomaték 400 Nm	654350 400
Mért érték jeladó„FMT“ Maximális nyomaték 2 Nm	654350 2