



Gyémánt vágótárcsa PREMIUM*** Fast Cut, Tárcsa Ø: 115mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	569730 115
GTIN	9003174757900
Árucikk kategória	53T

Leírás

Kivitel:

Gyémánt vágótárcsák száraz és nedves vágáshoz. Furat Ø 22,23 mm.

- **Rövid vágási idők a jól vágó gyémánt miatt.**
- **Rendkívül hosszú élettartam, ritkább tárcsacsere.**
- **Állandó átmérő, ezért mindig teljes vágási mélység.**
- **Csökkentett portterhelés, mivel a tárcsáról alig válik le anyag.**

Rendkívül könnyen vág a rövid vágási idők, csökkentett gépterhelés és tiszta vágások érdekében. Túlmelegedés ellen védett. **Rendkívül vékony**, bevont vastagsága **1,2 mm** (Ø 115 / 125) és **1,9 mm** (Ø 180 / 230).

Felhasználás:

Minden olyan szokásos építőanyag vágásához, mint beton (vasalt is), téglá, gránit, csempe, kerámia, acél stb.

Alapanyag:

Következőkhöz optimalizálva: betonkő, gránit, gneisz, porfír, járdalapok.

Figyelem:

- **Gyémántbevonat gyárilag előélezve. Feltétlenül vegye figyelembe a forgásirányt!**
- **További gyémánt vágótárcsák külön rendelésre.**

Műszaki leírás

Furat Ø	22,23 mm
Csiszolóbevonat szélessége	1,2 mm
Tárcsa Ø	115 mm
Maximális fordulatszám	13300 min ⁻¹
Csiszolóanyag	Gyémánt
Csiszolóeszköz rövid jelölése	D
Anyaghoz optimalizálva	Kőzet
Alak	41
Alak leírása	egyenes
Meghajtó gép	Sarokcsiszoló
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Vágótárcsa