




Gyémánt vágótárcsa PREMIUM*** csempe, Tárcsa Ø: 115mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	569750 115
GTIN	9003176395599
Árucikk kategória	53T

Leírás

Kivitel:

Gyémánt vágótárcsák száraz és nedves vágáshoz. Furat Ø 22,23 mm.

- **Rövid vágási idők a jól vágó gyémánt miatt.**
- **Rendkívül hosszú élettartam, ritkább tárcsacsere.**
- **Állandó átmérő, ezért mindig teljes vágási mélység.**
- **Csökkentett porterhelés, mivel a tárcsáról alig válik le anyag.**

Csempevágó tárcsa folyamatos vágóélel, tárcsa vastagsága **1,2 mm** (Ø 115) és **1,6 mm** (Ø 230), nagyon könnyen vág, 10 mm bevonatvastagsággal. Kifejezetten csempekhez és gránitlapokhoz.

Csempevágó tárcsa folyamatos vágóélel, tárcsa vastagsága **1,2 mm**, (Ø 115), nagyon könnyen vág, 10 mm bevonatvastagsággal. Kifejezetten csempekhez és gránitlapokhoz.

Kivitel reklámszöveg:

Gyémánt vágótárcsák száraz és **nedves vágáshoz**. Furat Ø 22,23 mm.

Nagyon könnyen vágó gyémánt vágótárcsa **csempéhez és gránitlapokhoz**.

Felhasználás:

Minden olyan szokásos építőanyag vágásához, mint beton (vasalt is), téglá, gránit, csempe, kerámia, acél stb.

Alapanyag:

Következőkhöz optimalizálva: kerámia csempe, kőburkolat, porcelán.

Figyelem:

- Gyémántbevonat gyárilag előlézve. Feltétlenül vegye figyelembe a forgásirányt!
- További gyémánt vágótárcsák külön rendelésre.

Műszaki leírás

Tárcsaszélesség	1,2 mm
Furat Ø	22,23 mm
Csiszolóbevonat magassága	10 mm
Tárcsa Ø	115 mm
Maximális fordulatszám	13300 min ⁻¹
Csiszolóanyag	Gyémánt
Csiszolóeszköz rövid jelölése	D
Anyaghoz optimalizálva	Kőzet
Alak	41
Alak leírása	egyenes
Meghajtó gép	Sarokcsiszoló
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Vágótárcsa