

**Garant****Körfűrész lap, bevonat nélkül, Ø×vastagság: 160X3mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	179930 160X3
GTIN	4045197887122
Árucikk kategória	17C

## Leírás

### Kivitel:

Keményfém alapanyag. A fogalak és a fogak száma kifejezetten acél megmunkálásához van kialakítva. Nagyon alkalmas  $< 1100 \text{ N/mm}^2$  acélhoz.

**GARANT keményfémbetétes fűrészlapok**a pontos mélységű fűrészvágások érdekében. Egyenlőtlen osztású fűrészlapok a nyugodt járás biztosítása érdekében. Javasoljuk a radiális bemerülést a vibráció minimalizálása és a szerszám élettartamának növelése érdekében.

## Műszaki leírás

Vastagság	3 mm
Ø	160 mm
Furat Ø	22 mm
Előtolás $f_z$ rövid forgácsú aluban	0,03 mm
Előtolás $f_z$ acélban $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,03 mm
Maximális bemarkási mélység $a_{e \text{ max}}$	52 mm

Fogak száma Z	28
Hozzávaló adapter	179902 160
Felszereltség	HM
Menesztőfurat osztókör	43,5 mm
Menesztőfuratok száma	5
Menesztő furat Ø	4,4 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HM
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Körfűrész lap

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	150 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	125 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	110 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	80 m/min	P
Nedvesen maximum	alkalmas		