

Garant**Turbómaró, HM, Típus: AF0627****Rendelési adatok**

Rendelés száma	541000 AF0627
GTIN	4045197887863
Árucikk kategória	51D

Leírás**Kivitel:**

A GARANT turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségűből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményfémből. **Sorjázó turbómaró** megvezető felülettel a csúcán élek nélkül.

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Figyelem:

Csökkentett fordulatszám 120 mm teljes hosszúságú turbómarókhöz: maximum 11.000 min^{#1}

Műszaki leírás

Fogazás rövid jelölése	Z7
Szár Ø	6 mm
Fogazás típusa	keresztfogazású
Teljes hossz	60 mm

Fogazás finomsági foka	Közepes
Fej Ø	6 mm
Alak leírása	Henger megvezető felülettel
Fejhossz	27 mm
Sorozat	Z3 fogazás
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Turbómaró