

HOLEX**Erősített oldalcsípőfogók VDE szerint szigetelt, Teljes hossz: 180mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 723551 180 |
| GTIN | 4045197888044 |
| Árucikk kategória | 72B |

Leírás**Kivitel:**

Erős fej, indukciósan edzett élek (kb. 64 HRC), felfekvő, játékmentes csukló.

Matt fényű fogó, többkomponensű anyaggal bevont száruk.

DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint szigetelt 1000 V-ig feszültség alatt végzett munkákhoz.

Szabvány:

DIN ISO 5749

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Műszaki leírás

| | |
|--|---------------------------------------|
| Vágási teljesítmény: Zongorahúr max. Ø | 2,2 mm |
| Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. Ø | 2,7 mm |
| Vágásteljesítmény: Lágú huzal max. Ø | 3,8 mm |
| Teljes hossz | 180 mm |
| Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
| Nyel | Többkomponensű markolat |
| Gyártási eljárás | Indukciósan edzett élek (kb. 64 HRC). |
| Alapanyag | Króm-vanádium acél |
| Felület | fényes |

| | |
|---|-----------|
| Nagy teljesítményű erősített oldalcsípőfogó | nem |
| bekapcsolható nyitórugóval | nem |
| Termék fajtája | Vágó fogó |