



Akkumulátoros körfűrész, Típus: M18FMCS



Rendelési adatok

Rendelés száma	078207 M18FMCS
GTIN	4002395289288
Árucikk kategória	03L

Leírás

Kivitel:

Integrált tartó belső hatszögkulcshoz.

Kézre álló és nagy teljesítményű 18V / 5,0 Ah akkus fém körfűrészek csövek, profilok, menetes száraz és kábelcsatornák vágáshoz.

- **Kefe nélküli POWERSTATE™ motor gyors vágási sebességhez.**
- **REDLINK PLUS™ elektronika digitális túlterhelés elleni védelemmel a nagyobb teljesítmény érdekében.**
- **Fém kampó a készülék egyszerű és biztonságos felakasztásához.**
- **Hideg, sorja- és szikramentes vágás.**
- **Szerszám nélküli vágásmélység beállítás 1 - 57 mm közötti vágásokhoz.**

Tartalom:

Töltőkészülék, hatszögkulcs, 34 fogú keményfém fűrészlap és szállítókoffer (HD-Box).

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073814 és 073839 számtól talál.

Hozzávaló körfűrészlapot a 078212 sz. 150X20T34 méret alatt talál.

Műszaki leírás

Fűrészlap Ø	150 mm
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee B 18 V típus

Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee HB 18 V típus
Csomagolás	Rendszerkoffer (HD=Heavy Duty)
Akkumulátor-feszültség	18 V
Maximális vágásmélység 90°	57 mm
Maximális fordulatszám	3900 min ⁻¹
Max. vibráció EN szerint	< 2,5 m/s ²
Súly	2,8 kg
Akkumulátor kapacitás	5 Ah
Fűrészlap furat Ø	20 mm
Gyártó jelölése	M18FMCS-502X
Kivitel	Kézi körfűrész
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Energiaellátás	Akkus
Termék fajtája	Fűrész

Tartozék

Akkumulátortöltő készülék Típus M1218FC	073840 M1218FC
Li-Ion rendszer M18B5 Akkumulátor típus MB18	073816 MB18
Akkumulátortöltő készülék Típus M1218C	073840 M1218C