



## Gyémánt vágótárcsa, Tárcsa Ø: 76mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	563417 76
GTIN	3165140820110
Árucikk kategória	54B

### Leírás

#### Kivitel:

Vékony vágótárcsa kifejezetten szűk helyekre.  
Rászinterezett zárt gyémánt vágóél perem. Tiszta vágás.

#### Felhasználás:

Finom kőzet, csempe és márvány vágásához.

#### Alapanyag:

Következőkhöz optimalizálva: kőburkolat, márvány, csempe.

#### Alkalmazható :

**Akkus kisméretű sarokcsiszoló** 077100 sz. vagy **egyenes csiszoló** az 563070 sz. felfogó tuskével

Maximális kerületi sebesség: 80 m/s

Furat Ø: 10 mm

Tárcsaszélesség: 1,9 mm

Furat Ø: 10 mm

### Műszaki leírás

Tárcsaszélesség	1,9 mm
Tárcsa Ø	76 mm

Furat Ø	10 mm
Maximális fordulatszám	20150 min <sup>-1</sup>
Anyagvastagsághoz	5,7 mm
Csiszolóanyag	Gyémánt
Csiszolóeszköz rövid jelölése	D
Anyaghoz optimalizálva	Kőzet
Alak leírása	Egyenes
Ajánlott fogásszög	90 fok
Meghajtó gép	Egyenes csiszoló
Meghajtó gép	Sarokcsiszoló
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Vágótárcsa

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Kőzet	alkalmas		