


Garant**30°-os marólapka, HB7720, Emelkedés: 8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	217327 8
GTIN	4045197854971
Árucikk kategória	21C

Leírás**Figyelem:**

Ne használja a 217252 sz. 27L méretű horonymaróval.

Műszaki leírás

Menet \geq	Tr50x8 – Tr52x8
Lapkageometria	Teljes profil
Mélység t	4,5 mm
Külső \varnothing D	25 mm
Forgácshornok száma	3
Menetemelkedés	8 mm
Felhasználás	Belső
Minőség	HB7720
Szerszámanyag	HM

Menetfajta	TR
Menetfajta	TR-LH
Profilszög	30 fok
Típus	P26
Vágóélek száma Z	3
Vágásirány	jobbos és balos
Termék fajtája	Forgácsoló betét körmaráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	500 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	400 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	250 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	250 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	100 m/min	P
Acél < 55 HRC	alkalmas	60 m/min	H
Acél < 60 HRC	alkalmas	45 m/min	H
Acél < 65 HRC	alkalmas	35 m/min	H
Acél < 67 HRC	alkalmas	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	S
GG(G)	alkalmas	180 m/min	K
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		

