

**Keményfém vágótárcsa, Tárcsa Ø: 76mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	563418 76
GTIN	3165140827621
Árucikk kategória	54B

Leírás**Kivitel:**

Vékony vágótárcsa kifejezetten szűk helyekre.

Acéltárcsa a peremen ráforrasztott keményfém granulátummal.

Felhasználás:

Fa, műanyag, gipszrost lemezek vágásához.

Alkalmazható :

Akkus kisméretű sarokcsiszoló 077100 sz. vagy **egyenes csiszoló** az 563070 sz. felfogó tuskével

Maximális kerületi sebesség: 80 m/s

Furat Ø: 10 mm

Tárcsaszélesség: 1 mm

Furat Ø: 10 mm

Műszaki leírás

Tárcsaszélesség	1 mm
Tárcsa Ø	76 mm
Furat Ø	10 mm

Maximális fordulatszám	20100 min ⁻¹
Anyagvastagsághoz	3 - 5 mm
Alak leírása	Egyenes
Ajánlott fogásszög	90 fok
Anyaghoz optimalizálva	Műanyag
Anyaghoz optimalizálva	Gipszkarton lapok
Anyaghoz optimalizálva	fa
Meghajtó gép	Egyenes csiszoló
Meghajtó gép	Sarokcsiszoló
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Vágótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Kőzet	feltételesen alkalmas		
Uni	alkalmas		