



## Gépi menetfúró Extra hosszú HSS-E-PM 6HX, TiCN, M: M4



### Rendelési adatok

Rendelés száma	134666 M4
GTIN	4045197854292
Árucikk kategória	11H

### Leírás

#### Kivitel:

**TiCN bevonattal**, különösen nagy keménységi és szívóssági követelmények esetén.

#### Extra hosszú szárral.

≤ M10: Szár **DIN 371** szerint;

≥ M12: szár **DIN 376** szerint.

#### Előny:

Kiválóan alkalmas **nehezen hozzáférhető helyeken végzendő menetfúráshoz.**

Menetfajta: M

Szerszámanyag: HSS E PM

Szabvány: Gyári szabvány

Tűrési osztály: ISO 2X 6HX

Menetemelkedés: 0,7 mm

Teljes hossz  $L_{ges}$ : 126 mm

Szár  $\varnothing$ : 4,5 mm

Szár négyszög: 3,4 mm

Magfurat  $\varnothing$ : 3,3 mm

### Műszaki leírás

Teljes hossz $L_{ges}$	126 mm
Magfurat $\varnothing$	3,3 mm
Szerszámanyag	HSS E PM
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Vágóélek száma Z	3
Bekezdési szög	50 fok

Szár négyszög	3,4 mm
Forgácshornyok száma	3
Szár Ø	4,5 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Menet Ø	4 mm
Menetemelkedés	0,7 mm
Menetmélység	12 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M4
Bevonat	TiCN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Spirálszög	45 fok
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	kék