



## Nyomatékellenőrző készülék nyomaték csavarhúzóhoz „SmartCheck”, Maximális nyomaték: 10 Nm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	654655 10
GTIN	4018754272990
Árucikk kategória	63B

### Leírás

#### Kivitel:

Sokoldalú és rugalmas nyomatékellenőrző készülék az elforgatható kijelzőnek és alaptestnek köszönhetően. Vízszintesen és függőlegesen felszerelhető. A kijelző és a fóliabillentyűzet fröccsenő víznek ellenáll és a ház ütésálló műanyagból készült.

3 felhasználási üzemmód:

- **Követő kijelző (Track)**
- **Első csúcsérték felismerés (First-Peak)**
- **Csúcsérték kijelzés (Peak-Hold)**

**Mértékegységek:** N·m, lbf·ft, lbf·in.

#### Előny:

Kompakt és sokoldalú nyomatékellenőrző készülék. Hálózati vagy elemes üzem.

#### Felhasználás:

Skálás és skála nélküli **nyomaték csavarhúzó** és **kulcsok** beállítása.

#### Tartalom:

Inkluzív tápegység, stabil műanyag kofferben.

Kalibrálás: O4

Nyomaték mérési pontossága:  $\pm 1 \%$

Méréstartomány: 1 - 10 Nm

Kijelző készülék szélessége: 120 mm

Kijelző készülék magassága: 124 mm

Kijelző készülék mélysége: 167 mm

Súly: 5,21 kg

Négyszög befogó: 1/4 coll

## Műszaki leírás

Kijelző készülék szélessége	120 mm
Maximális nyomaték	10 Nm
Méréstartomány	1 - 10 Nm
Kijelző készülék mélysége	167 mm
Négyszög befogó	1/4 coll
Kijelző készülék magassága	124 mm
Súly	5,21 kg
Nyomaték mérési pontossága	± 1 %
Energiaellátás	Akkus
Energiaellátás	Vezetékes
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Kalibrálás	O4

## Szolgáltatások

Kalibrálás Nyomatékvizsgáló készülék / szenzor Maximális nyomaték 400/2 Nm

018860 400/2