

**Garant****Nyomatékkulcs „Slipper“ skálával, Maximális nyomaték: 5Nm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	657762 5
GTIN	4045197891617
Árucikk kategória	61E

**Leírás****Kivitel:**

A különleges, megcsúszó kioldó mechanizmus **megbízhatóan megakadályozza a véletlen túlhúzást.**

Egykarú nyomatékkulcs, **mikrométer skálával beállítható** és automatikusan kiold. A véletlen elállítódás elleni védelem érdekében rögzítés a nyél végén. Integrált racsnifunkcióval.

**Mértékegységek:** Nm.

**Előny:**

A finom kioldó szerkezet lehetővé teszi a nehezen hozzáférhető helyeken végzett munkát.

**Funkció:**

A beállított érték elérésekor a kulcs jelzést adva (hallhatóan és érezhetően) kattant, majd újra azonnal üzemkés. A speciális kioldó szerkezet biztosítja, hogy a beállított nyomatékértékeket biztosan eléri, de **nem lépi túl.**

**Felhasználás:**

Közepes és nagyobb sorozatokhoz.

**Szabvány:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Pontosság:**

A beállított érték  $\pm 6\%$ -a.

**Alkalmazás:****Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:**

$L_1$  = kar hossza rátűző szerszám nélkül

$L_2$  = beállított alaplínia a nyomatékkulcsnál

$L_3$  = kar hossza, a gyári kalibrálási alaplíniával

$L_4$  = a rátűző szerszám alaplíniája

$L$  = a szerszám teljes hossza

$T_1$  = beállítandó forgatónyomaték

$T_2$  = előírt nyomaték

## Műszaki leírás

Meghúzási irány	Jobbos meghúzás
Nyomaték mérési pontossága	±6 %
Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Nyomatéktartomány	1 - 5 Nm
Súly	235 g
Kijelzés	analóg
Maximális nyomaték	5 Nm
Skálaosztás, 1 osztás =	0,05 Nm
Átkapcsolható leolvasás	Nm
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
Teljes hossz L	204 mm
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Kioldási elv	mechanikus megcsúszó tengelykapcsoló
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [I <sub>3</sub> ]	136,5 mm
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [I <sub>1</sub> ]	135 mm
Visszajelzés	kioldó
Csatlakozó forma	Meghajtó négyszög (racsnis)
Kalibrálás	O1
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Méréstechnika	mechanikus
Kioldás jelzése	optikai
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos

Kattanó funkció	nem
Slipper funkció	igen
QuickRelease/ gyorsváltó funkció	nem
Vonszolt mutató	nem
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

### Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm	020020 1000
KalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 400 Nm	020010 400