

## Furatkefe NOVOFLEX-B SiC120-as szemcse, Típus: 9



### Rendelési adatok

Rendelés száma	574490 9
GTIN	4013349528957
Árucikk kategória	57L

### Leírás

#### Kivitel:

Önközpontosító furatkefe rugalmas **szilícium-karbid golyókkal**. Teljes hossz 200 mm.

#### Felhasználás:

**Élletöréséhez, felületek végső megmunkálásához és hónolási munkákhoz. Egyenletesen finomra köszörült felületeket** hoz létre nagy érintkezési felülettel. Kézi fúrógépeken és állványos gépeken való használatra. Ajánlott fordulatszám  $350 - 700 \text{ min}^{-1}$ ,  $20 - 40$  másodperc érintkezési idő.

#### Figyelem:

Ne szárazon, hanem a 084205 sz. csiszoló olajjal használja.

### Műszaki leírás

Kefe $\varnothing D_1$	10 mm
Furat $\varnothing$ -höz	8,1 - 9 mm
Munkahossz $L_3$	50 mm
Szár $\varnothing D_s$	3,6 mm
Sorozat	NOVOFLEX-B
Bevonat anyaga	Szilícium-karbid
Csiszolóeszköz rövid jelölése	SiC
Szemcsézet	120
Ajánlott fordulatszám	$350 - 700 \text{ min}^{-1}$
Termék fajtája	Hengeres kefék

---

**Tartozék**

Nagy teljesítményű vágóolaj, ásványi olaj mentesUV 80  
Tartalom 20 l

084205 20

Nagy teljesítményű vágóolaj, ásványi olaj mentesUV 80  
Tartalom 5 l

084205 5

Nagy teljesítményű vágóolaj, ásványi olaj mentesUV 80  
Tartalom 0,25 l

084205 0,25