

Garant**VHM maró, bevonat nélkül, Ø h10 DC: 2mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	209300 2
GTIN	4045197859358
Árucikk kategória	11X

Leírás

Kivitel:Speciális geometria **műanyag megmunkáláshoz.****Nagy forgácstér az akadálytalan forgácselvezetéshez.****Felhasználás:**Speciálisan **műanyagok marásához, beszúráshoz és kontúrmaráshoz.****Figyelem:****A 209310 sz. utódja.**

Műszaki leírás

Fogak száma Z	1
Nyak Ø D ₁	1,8 mm
Teljes hossz L	50 mm
Szár	DIN 6535 HA, h5-tel
Előtolás f _z horonymaráshoz PMMA-ban	0,008 mm
Vágóél Ø D _c	2 mm
Élhossz L _c	8 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Tűrés névleges Ø	h10
Szár Ø D _s	3 mm
Kinyúlási hossz L ₁ nyakrésszel	12 mm

Spirálszög	23 fok
Sarokletörés szöge	90 fok
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	W
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység $1 \times D$
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	sárga
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu	feltételesen alkalmas	180 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	140 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	105 m/min	N
PMMA Akрил	alkalmas	190 m/min	N
PE-HD	alkalmas	140 m/min	N
PA 66	alkalmas	160 m/min	N
PEEK	alkalmas	140 m/min	N
PF 31	alkalmas	120 m/min	N
Honeycomb szendvics	feltételesen alkalmas	180 m/min	N
Cu	alkalmas	150 m/min	N
CuZn	feltételesen alkalmas	180 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		
Levegő	alkalmas		

