



## Strato precíziós síkköszörű korong D×T×H (mm), 300×50×76,2



### Rendelési adatok

Rendelés száma	590420
GTIN	9003176645069
Árucikk kategória	53Y

### Leírás

#### Kivitel:

- **Univerzálisan használható lengőkaros köszörüléshez, lényegesen kevesebb tárcsacserével a napi használat során.**
- **Minden kereskedelmi forgalomban kapható köszörűgépen használható a forma-, szerszám- és gépgyártásban pl. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.**
- **Emulziós hűtés szükséges, hosszú forgácsú anyagok esetén feltétlenül ügyeljen a jó hűtőkenésre.**

Nagyteljesítményű síkköszörű korongok nagyon porózus kötésrendszerrel a kisebb termikus terhelés és minimális lehúzógyémánt kopás érdekében.

Speciálisan kezelt nemeskorund **ötvözetlen és enyhén ötvözött, edzetlen acélok** megmunkálásához.

7-es alak kétoldali bemélyítéssel.

#### Felhasználás:

Durva csiszoláshoz (nagyolás).

#### Specifikáció:

**F13A46HH11V-Strato steel low alloyed.**

#### Figyelem:

Profil síkköszörű korongok külön rendelésre szállíthatók.

Alak: 7

Mélyedés mélysége G 2: 10 mm

## Műszaki leírás

Csiszolási eljárás	Síkköszörülés
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Alak	7
Tárcsa Ø D	300 mm
Tárcsaszélesség T	50 mm
Terméknév attribútum	300×50×76,2
Furat Ø H	76,2 mm
Mélyedés Ø P	155 mm
Mélyedés mélysége F 1	10 mm
Mélyedés mélysége G 2	10 mm
Termék fajtája	Síkköszörű korong

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		
Uni	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		