

Garant**NC központozó HSS-E-PM 112060 sz. műanyag dobozzal 90°, TiAlN, Típus: 6-12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	112106 6-12
GTIN	4045197894304
Árucikk kategória	11A

Leírás**Kivitel:**

NC központozó készlet műanyag dobozban.

Nagy teljesítményű NC központozó.

Porkohászati alapanyagból készült szerszámanyag az élettartammal és a precíz központosítási pontossággal szembeni **magas elvárásokhoz**. Nagyon jó kopásállóság rozsdamentes acéloknál. Pontos csúcsköszörülés keskeny keresztéllal – ez biztosítja a központosító furat könnyű megfúrását és nagy alakpontosságát. A rövid forgácshornyok következtében igen stabil.

DIN 1835-B szerinti menesztő felülettel.**Tartalma:**

4 db 112060 sz. NC központozó

Tartalma:

1–1 NC központozó: 6; 8; 10; 12 méret.

Tartalom:

4 darabos NC központozó készlet műanyag dobozban.

Figyelem:

A tényleges furat Ø-höz megfelelő fordulatszámot kell alkalmazni (nem a külső fúró Ø-höz).

Műszaki leírás

Névleges $\varnothing D_c$	6 mm
Névleges $\varnothing D_c$	8 mm
Névleges $\varnothing D_c$	10 mm
Névleges $\varnothing D_c$	12 mm
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	HSS E PM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	N
Tűrés névleges \varnothing	h6
Csúcsszög	90 fok
Szár	DIN 1835 B, h6-tal
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Megfúró

Tartozék

NC központozó HSS-E-PM90° N \varnothing DC h6 12 mm	112060 12
NC központozó HSS-E-PM90° N \varnothing DC h6 8 mm	112060 8
NC központozó HSS-E-PM90° N \varnothing DC h6 6 mm	112060 6
NC központozó HSS-E-PM90° N \varnothing DC h6 10 mm	112060 10