

Garant**VHM homlok-tóruszmaró HPC, TiAlN, Ø h9 DC: 4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	206266 4
GTIN	4045197860620
Árucikk kategória	11X

Leírás**Kivitel:**

Speciális központon átmenő él nagyon nagy előtolással végzett sormaráshoz.

Tűrés: Vágóél rádiusz $R_1 = \pm 0,01 \text{ mm}$.

Felhasználás:

Másoló- és sormaráshoz a teljes körű megmunkálás során **HPC / HSC körülmények között**.

A speciális marási stratégiák következtében **nagyon nagy forgácsleválasztási térfogat érhető el**.

Figyelem:

A 206272 sz. utódterméke

A szerszámok utánkösörülhetnek.

Műszaki leírás

Programozási rádiusz	0,5 mm
Kinyúlási hossz L_1 nyakrésszel	16 mm
Szár Ø D_s	6 mm
Teljes hossz L	58 mm
Előtolás f_z acélban $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,076 mm
Élhossz L_c	2,5 mm
Vágóél Ø D_c	4 mm
Fogak száma Z	2
Nyak Ø D_1	3,6 mm

Méret $a_{p\ max}$ sorok	0,25 mm
Beállítási szög κ	10,5 fok
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	N
Tűrés névleges \emptyset	h9
Spirálszög	15 fok
Fogásvételi irány	Vízszintes és ferde
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység $1 \times D$
Szár	DIN 6535 HA, h5
belső hűtés	nem
Forgácsolási stratégia	HPC
Színes gyűrű	zöld
Termék fajtája	Homlok tóruszmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	155 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	150 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	145 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	140 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	90 m/min	M
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		
Levegő	feltételesen alkalmas		

Szolgáltatások

Szárköszörülés Típus HB

129100 HB