

**Köszörűgép korong D×T×H (mm), 200×32×51, Típus: SC80****Rendelési adatok**

Rendelés száma	596410 SC80
GTIN	9003170096515
Árucikk kategória	53Y

**Leírás****Kivitel:**

**Kiváló minőségű, hosszú élettartamú köszörűgép korong** kerámia kötéssel. Nagy kör- és síkfutási pontosság, maximális munkavégzési sebesség 40 m/s. **Univerzálisan használható** kétkorongos köszörűgépeken sorjázáshoz, szerszámok élezéséhez és utánköszörüléséhez.

**Felhasználás:**

Tömör keményfém és keményfémbetétes szerszámok élezéséhez, valamint öntöttvas és Wolfram munkadarabokhoz.

**Specifikáció:**

**Szilícium-karbid**, zöld, J keménységi fok

**Tartalom:**

Inkluzív szűkítő gyűrűk a megadott furatokhoz.

**Figyelem:**

Kompakt vliés csiszolókorongokat lásd az 568725 sz.-től.

**Műszaki leírás**

Finomsági fok	finom
Szemcsézet	80

Csiszolóeszköz rövid jelölése	SiC
Maximális kerületi sebesség	40 m/s
Specifikáció	Szilícium-karbid, zöld, J keménységi fok
Csiszolóanyag	Szilíciumkarbid, zöld
Csiszolási eljárás	Állványos köszörű
Szúkitó gyűrű belső Ø	32 mm
Alak	1
Tárcsa Ø D	200 mm
Tárcsaszélesség T	32 mm
Terméknév attribútum	200×32×51
Furat Ø H	51 mm
Termék fajtája	Köszörűkorong

## Tartozék

Szúkitógyűrű készlet Köszörűkorong természetes furatához  
51 mm

596000 51