

**Köszörűgép korong D×T×H (mm), 300×40×76, Típus: EK60****Rendelési adatok**

Rendelés száma	596610 EK60
GTIN	9003170014199
Árucikk kategória	53Y

**Leírás****Kivitel:**

5-ös alak egyoldali bemélyítéssel, 125×20. **Kiváló minőségű, hosszú élettartamú köszörűgép korong** kerámia kötéssel. Nagy kör- és síkfutási pontosság, maximális munkavégzési sebesség 40 m/s. **Univerzálisan használható** kétkorongos köszörűgépeken sorjázáshoz, szerszámok élezéséhez és utánkösörüléséhez.

**Felhasználás:**

Edzett acélokhoz és HSS-hez.

**Specifikáció:**

**Nemeskorund**, fehér, M keménységi fok.

**Tartalom:**

Inkluzív szűkítő gyűrűk a megadott furatokhoz.

**Figyelem:**

Kompakt vlies csiszolókorongokat lásd a 568725 sz.-től.

**Műszaki leírás**

Szemcsézet	60
Finomsági fok	közepes

Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Maximális kerületi sebesség	40 m/s
Specifikáció	Nemeskorund, fehér, M keménységi fok
Csiszolóanyag	Nemeskorund, fehér
Csiszolási eljárás	Állványos köszörű
Szúktató gyűrű belső Ø	51 mm
Szúktató gyűrű belső Ø	40 mm
Alak	5
Tárcsa Ø D	300 mm
Tárcsaszélesség T	40 mm
Terméknév attribútum	300×40×76
Furat Ø H	76 mm
Termék fajtája	Köszörűkorong

## Tartozék

Szúktatógyűrű készlet Köszörűkorong természetes furatához  
76 mm

596000 76