

**Köszörűgép korong D×T×H (mm), 300×40×76, Típus: SC80****Rendelési adatok**

Rendelés száma	596610 SC80
GTIN	9003170014267
Árucikk kategória	53Y

**Leírás****Kivitel:**

5-ös alak egyoldali bemélyítéssel, 125×20. **Kiváló minőségű, hosszú élettartamú köszörűgép korong** kerámia kötéssel. Nagy kör- és síkfutási pontosság, maximális munkavégzési sebesség 40 m/s. **Univerzálisan használható** kétkorongos köszörűgépeken sorjázáshoz, szerszámok élezéséhez és utánkösörüléséhez.

**Felhasználás:**

Tömör keményfém és keményfémbetűtes szerszámok élezéséhez, valamint öntöttvas és Wolfram munkadarabokhoz.

**Specifikáció:**

**Szilícium-karbid**, zöld, J keménységi fok

**Tartalom:**

Inkluzív szűkítő gyűrűk a megadott furatokhoz.

**Figyelem:**

Kompakt vlies csiszolókorongokat lásd a 568725 sz.-től.

**Műszaki leírás**

Finomsági fok	finom
---------------	-------

Szemcsézet	80
Csiszolóeszköz rövid jelölése	SiC
Maximális kerületi sebesség	40 m/s
Specifikáció	Szilícium-karbid, zöld, J keménységi fok
Csiszolóanyag	Szilíciumkarbid, zöld
Csiszolási eljárás	Állványos köszörű
Szűkítő gyűrű belső Ø	51 mm
Szűkítő gyűrű belső Ø	40 mm
Alak	5
Tárcsa Ø D	300 mm
Tárcsaszélesség T	40 mm
Terméknév attribútum	300×40×76
Furat Ø H	76 mm
Termék fajtája	Köszörűkorong

## Tartozék

Szűkítőgyűrű készlet Köszörűkorong természetes furatához  
76 mm

596000 76