



CBN kombinált csiszoló fazékkő Deckel S0 / S0E-hez D×T×H (mm), 75×26×20, Típus: B17



Rendelési adatok

Rendelés száma	597121 B17
GTIN	9003171749311
Árucikk kategória	53Y

Leírás

Kivitel:

Fazék- és tányér-köszörűkorongok CBN ill. gyémánt csiszolóbevonattal.

Nagy teljesítményű szerszámköszörű korongok szuperabrazív csiszolóanyag bevonattal (CBN ill. gyémánt) műgyanta kötéssel a maximális élettartam érdekében egyenletesen nagy leválasztási teljesítmény mellett. A alumínium-kompozit anyagokból készült szendvics tartótest rendszer jó rezgéscsillapítást és ezáltal nyugodt járást biztosít állandó köszörülési eredményekkel kiváló felületminőség mellett.

Felhasználás:

HSS és keményfém tűk **gazdaságos elő- és készre csiszolásához** a köszörűkorong cseréje nélkül Deckel S0 / S0E gépekhez. Felhasználás párban a 597111 / 597112 ill. 597121 / 597122 sz. fazékkővel.

CBN bevonat hosszú forgácsot adó, Fe tartalmú anyagok nagy teljesítményű köszörüléséhez, mint pl. edzett, erősen ötvözött krómaccélok és HSS anyagok (beleértve a porkohászati minőségeket is) és nikkel alapú ötvözetek. **Specifikáció: B17C50B, B64C50B HSS.**

Műszaki leírás

Szemcsézet	B17
Csiszolóeszköz rövid jelölése	CBN
Specifikáció	B17C50B
Csiszolóanyag	köbös bórnitrid
Csiszolási eljárás	Szerszámköszörülés
Alak	11A2
Tárcsa Ø D	75 mm
Tárcsaszélesség T	26 mm
Terméknév attribútum	75×26×20
Furat Ø H	20 mm
Csiszolóbevonat szélessége W homlokoldalon	8 mm
Csiszolóbevonat magassága X	3 mm
Termék fajtája	Fazék csiszolókorong

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Száraz	alkalmas		