


**Köszörűgép korong D×T×H (mm), 250×32×51, Típus: NK60****Rendelési adatok**

Rendelés száma	596510 NK60
GTIN	9003177378126
Árucikk kategória	53Y

**Leírás****Kivitel:**

**Kiváló minőségű, hosszú élettartamú köszörűgép korong** kerámia kötéssel. Nagy kör- és síkfutási pontosság, maximális munkavégzési sebesség 40 m/s. **Univerzálisan használható** kétkorongos köszörűgépeken sorjázáshoz, szerszámok élezéséhez és utánköszörüléséhez.

**Felhasználás:**

Szerkezeti acélokhoz és enyhén ötvözött acélokhoz, valamint szürkeöntvényhez.

**Specifikáció:**

**Normálkorund**, szürkés-kék, M keménységi fok.

**Tartalom:**

Inkluzív szűkítő gyűrűk a megadott furatokhoz.

**Figyelem:**

Kompakt vliés csiszolókorongokat lásd a 568725 sz.-től.

**Műszaki leírás**

Szemcsézet	60
Finomsági fok	közepes

Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Maximális kerületi sebesség	40 m/s
Specifikáció	Normálkorund, szürkéskek, M keménységi fok
Csiszolóanyag	Normál korund, szürkéskek
Csiszolási eljárás	Állványos köszörű
Szúkitó gyűrű belső Ø	32 mm
Alak	1
Tárcsa Ø D	250 mm
Tárcsaszélesség T	32 mm
Terméknév attribútum	250×32×51
Furat Ø H	51 mm
Termék fajtája	Köszörűkorong

## Tartozék

Szúkitógyűrű készlet Köszörűkorong természetes furatához  
51 mm

596000 51