



Gyémánt tányér köszörűkorong D×T×H (mm), 125×23×20, Típus: D64



Rendelési adatok

Rendelés száma	597750 D64
GTIN	9003177313875
Árucikk kategória	53Y

Leírás

Kivitel:

Szerszámköszörű korongok gyémánt bevonattal műgyanta kötéssel a maximális élettartam érdekében egyenletesen nagy leválasztási teljesítmény mellett.

Az alumínium-kompozit anyagból készült szendvics tartótest rendszer jó rezgéscsillapítást és ezáltal nyugodt köszörülést biztosít állandó köszörülési eredményekkel kiváló felületminőség mellett. **Finomszemcsés a maximális felületminőség érdekében jó leválasztási teljesítmény mellett. Specifikáció: D64C50B DIAGO W-Carbide.**

Felhasználás:

Univerzálisan használható szerszámköszörüléshez minden szokásos köszörűgépen. Keményfém szerszámok és rövid forgácsot adó, vasmentes anyagok köszörüléséhez. Kitűnően alkalmas száraz csiszoláshoz, de nedves csiszoláshoz is használható.

Műszaki leírás

Szemcsézet	D64
Specifikáció	D64C50B DIAGO W-Carbide
Csiszolóeszköz rövid jelölése	D

Csiszolási eljárás	Szerszámköszörülés
Csiszolóanyag	Gyémánt
Alak	12A2F
Tárcsa Ø D	125 mm
Tárcsaszélesség T	23 mm
Terméknév attribútum	125×23×20
Furat Ø H	20 mm
Csiszolóbevonat szélessége W homlokoldalon	5 mm
Csiszolóbevonat magassága X	4 mm
Termék fajtája	Csiszolótányér

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Keményfém (HM)	alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		