

**Gyémánt tányér köszörűkorong D×T×H (mm), 125×23×20, Típus: D151****Rendelési adatok**

Rendelés száma	597750 D151
GTIN	9003177313998
Árucikk kategória	53Y

**Leírás****Kivitel:**

**Szerszámköszörű korongok gyémánt bevonattal** műgyanta kötéssel a maximális élettartam érdekében egyenletesen nagy leválasztási teljesítmény mellett.

Az alumínium-kompozit anyagból készült szendvics tartótest rendszer jó rezgéscsillapítást és ezáltal nyugodt köszörülést biztosít állandó köszörülési eredményekkel kiváló felületminőség mellett. Durva szemcsés a maximális leválasztási teljesítmény érdekében. **Specifikáció:**

**D151C75B DIAGO W-Carbide.**

**Felhasználás:**

**Univerzálisan használható szerszámköszörüléshez minden szokásos köszörűgépen.**

**Keményfém szerszámok és rövid forgácsot adó, vasmentes anyagok** köszörüléséhez.

Kitűnően alkalmas száraz csiszoláshoz, de nedves csiszoláshoz is használható.

**Műszaki leírás**

Szemcsézet	D151
Specifikáció	D151C75B DIAGO W-Carbide
Csiszolóeszköz rövid jelölése	D

Csiszolási eljárás	Szerszámköszörülés
Csiszolóanyag	Gyémánt
Alak	12A2F
Tárcsa Ø D	125 mm
Tárcsaszélesség T	23 mm
Terméknév attribútum	125×23×20
Furat Ø H	20 mm
Csiszolóbevonat szélessége W homlokoldalon	5 mm
Csiszolóbevonat magassága X	4 mm
Termék fajtája	Csiszolótányér

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Keményfém (HM)	alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		