

Garant

GARANT Power Tang 90° tangenciális nagy teljesítményű sarokmaró, furattal, Ø D / Zeff: 100/6mm

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	215126 100/6
GTIN	4045197861528
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Maximális stabilitás a tangenciálisan elrendezett váltólapkáknak köszönhetően. Nagy előtolási értékek a maximális időegység alatti forgácsleválasztáshoz a forgácsoló erő irányában fennálló optimális váltólapka stabilitásnak köszönhetően.

Figyelem:

A **211750 sz. 3,0 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Vágóél Ø D _c	100 mm
Felfogó furat Ø	40 mm
Effektív élek száma Z _{eff}	6
Teljes hossz L _{ges}	93 mm
Váltólapka csavar készlet	219882 (15IP; 3,0 Nm)
Hozzávaló váltólapka	LO.. 130708

Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	81 mm
Sorozat	Power Tang
Váltólapkák száma	42
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219882
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,0 Nm	211750 3,0
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP