



Homlok csapszegvágó fogó, Teljes hossz: 200mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	722000 200
GTIN	4003773033172
Árucikk kategória	73F

Leírás

Kivitel:

Indukciósan edzett élek kb. (64 HRC), különösen nagy áttétel a legcsekélyebb erő kifejtés érdekében.

Feketére foszfátzott fogó, polírozott fej, műanyaggal bevont száruk.

Szabvány:

DIN ISO 5743

Alapanyag:

Vanádium elektroacél, kovácsolt és több fokozatban olajban edzett.

Műszaki leírás

Vágási teljesítmény: Zongorahúr max. Ø	3 mm
Vágásteljesítmény: Lágú huzal max. Ø	1 - 6 mm
Teljes hossz	200 mm
Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. Ø	3,5 mm
Szabvány	DIN ISO 5743
Nyel	Műanyag bevonattal
Gyártási eljárás	Indukciósan edzett élek (kb. 64 HRC).
Alapanyag	Króm-vanádium nagyteljesítményű acél
Felület	feketére foszfátzott
Fej	polírozott

Termék fajtája

Vágó fogó