



## Gyémánt vágótárca, Tárca Ø: 125mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	563490 125
GTIN	4007220806043
Árucikk kategória	55K

### Leírás

#### Kivitel:

Egyrétegű **galvanikus bevonatú gyémánttárca oldalsó védőszegmensekkel**. Nagyon könnyen vág a nagyméretű forgácstereknek köszönhetően. A tárca teljes vastagsága 2,0 mm, az acél tartótárca 1,0 mm.

#### Felhasználás:

Szálerősítéses anyagok (szén- / üvegszálás műanyagok) vágásához, szélezéséhez és mértre vágásához sarokcsiszolókon (115 / 125 méret) vagy egyenes csiszolókon (50 / 75 méret) az 563496 sz. felfogó tuskéval.

### Műszaki leírás

Furat Ø	22,23 mm
Tárccaszélesség	2 mm
Törzslap szélessége	1 mm
Szemcsézet	D427
Alak	1A1
Tárca Ø	125 mm

Maximális fordulatszám	12200 min <sup>-1</sup>
Csiszolóanyag	Gyémánt
Csiszolóeszköz rövid jelölése	D
Ajánlott fogásszög	90 fok
Anyaghoz optimalizálva	Szálerősítéses műanyagok
Meghajtó gép	Sarokcsiszolók
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Vágótárcsa

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Műanyag, GFK	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		