



Nyomatéksokszorozó 1300 mérettől műanyag kofferben, Maximális kimeneti kapacitás: 4500Nm



Rendelési adatok

Rendelés száma	659980 4500
GTIN	5060207567442
Árucikk kategória	66D

Leírás

Kivitel:

Mechanikus, kézzel működtetett nyomatéksokszorozó csavarok ellenőrzött meghúzásához. Sokszorozó és megtámasztás kiváló minőségű acélból. Túlterhelés elleni védelemmel a meghajtás megóvása érdekében. **Bemeneti meghajtás** belső négyszöggel olyan meghajtó szerszámokhoz, mint racsní, keresztmarkolat, nyomatékkulcs. Hasznos a nyomatékkulccsal történő működtetés, hogy ezáltal ellenőrizhető legyen a szerszámok maximális terhelhetősége és a csavar meghúzási nyomatéka. **Kimeneti meghajtás** külső négyszöggel dugókulcs-fejek csatlakoztatásához (elsősorban a nagy meghúzási nyomatékok miatt javasolt a gépi dugókulcsok alkalmazása).

A rendkívül precíz megmunkálású hajtómű köszörült fogaskerekekkel és hónolt furatokkal pontos és mindig ismételhető nyomatékátvitelt biztosít. Egyedülálló, legalább **±4%-os** pontosság. Nagyon kompakt és könnyű felépítés, rendkívül hosszú élettartamú és alacsony karbantartási igényű. Szállítás műanyag kofferben.

Előny:

A nyomatéksokszorozók kis erőkaron nagy forgatónyomaték átvitelét teszik lehetővé.

Figyelem:

Alternatív megtámasztó szerkezet a 659980 sz. 2000 mérethez és 7000 mérethez külön ajánlatkérésre kapható. A 659980 sz. 2000 méret külön ajánlatkérésre elektronikus mért érték jeladóval kapható.

Műszaki leírás

Javasolt nyomatékkulcs / meghúzási tartomány	200 Nm
Súly	7 kg
Maximális kimeneti kapacitás	4500 Nm
Nyomaték-áttétel / effektív erő-sokszorozás	1:26
Ø D	108 mm
Maximális bemeneti kapacitás	173 Nm
Meghajtó négyszög	1 coll
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Túlterhelés elleni védelem	igen
Megtámasztó eszköz (reakciólemezek)	1
Visszacsapás gátló	igen
Hossz L	498 mm
Magasság H	149 mm
Méréstechnika	mechanikus
Mérési pontosság	4 %
Termék fajtája	Nyomatékkulcs