

Garant**Erősített oldalcsípőfogó, krómozott, vastag falú markolattal, Teljes hossz: 180mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	723040 180
GTIN	4045197416995
Árucikk kategória	71B

Leírás**Kivitel:**

Erős fej, indukciósan edzett élekkel (kb. 64 HRC). Felfekvő illeszték. Nagy vágási teljesítmény az optimális áttétel következtében.

Krómozott fogó, markolat ergonomikusan optimalizált többkomponensű bevonattal, jó fogású **Haptoprene** felülettel.

Felhasználás:

Mindenfajta huzalhoz (hosszú élettartam kemény huzal esetén is). Különlegesen nehéz, tartós igénybevételhez.

Szabvány:

DIN ISO 5749

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Műszaki leírás

Vágási teljesítmény: Zongorahúr max. Ø	2,2 mm
Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. Ø	3,8 mm
Teljes hossz	180 mm
Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. Ø	2,7 mm
Szabvány	DIN ISO 5749
Nyel	Többkomponensű markolat jó fogású Haptoprene felülettel

Gyártási eljárás	Indukciósan edzett élek (kb. 64 HRC).
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	krómozott
Nagy teljesítményű erősített oldalcsípőfogó	nem
bekapcsolható nyitórugóval	nem
Termék fajtája	Vágó fogó