



Nyomatéksokszorozó fém kofferben, Maximális kimeneti kapacitás: 2000Nm



Rendelési adatok

Rendelés száma	659975 2000
GTIN	4018754186808
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Mechanikus, kézzel működtetett nyomatéksokszorozó csavarok ellenőrzött meghúzásához. Sokszorozó és megtámasztás kiváló minőségű acélból. Túlterhelés elleni védelemmel a meghajtás megóvása érdekében. **Bemeneti meghajtás** belső négyszöggel olyan meghajtó szerszámokhoz, mint racsnik, keresztmarkolat, nyomatékkulcs. Hasznos a nyomatékkulccsal történő működtetés, hogy ezáltal ellenőrizhető legyen a szerszámok maximális terhelhetősége és a csavar meghúzási nyomatéka. **Kimeneti meghajtás** külső négyszöggel dugókulcs-fejek csatlakoztatásához (elsősorban a nagy meghúzási nyomatékok miatt javasolt a gépi dugókulcsok alkalmazása).

A precíz bolygóműves hajtómű pontos nyomatékátvitelt garantál, **±5 %** tartós pontossággal. Szállítás fém kofferben.

Előny:

A nyomatéksokszorozók kis erőkaron nagy forgatónyomaték átvitelét teszik lehetővé.

Műszaki leírás

Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Meghajtó négyszög	1 coll
Visszacsapás gátló	igen
Túlterhelés elleni védelem	igen
Javasolt nyomatékkulcs / meghúzási tartomány	200 Nm

Hajtómű áttétele	16:1
Nyomaték-áttétel / effektív erő-sokszorozás	1:12,5
Ø D	95 mm
Megtámasztó eszköz (reakciólemezek)	1
Maximális kimeneti kapacitás	2000 Nm
Maximális bemeneti kapacitás	160 Nm
Súly	7 kg
Hossz L	330 mm
Magasság H	161 mm
Méréstechnika	mechanikus
Mérési pontosság	5 %
Sorozat	MULTIPOWER MP300
Termék fajtája	Nyomatékkulcs