


VHM maró, bevonat nélkül, Ø e8 DC: 16 mm

Rendelési adatok

Rendelés száma	201304 16
GTIN	4045197862662
Árucikk kategória	12X

Leírás
Kivitel:

Méreték hasonlóak, mint a **DIN 6527**.

belső hűtés: nem

Tűrés névleges Ø: e8

Fogak száma Z: 2

Spirálszög: 30 fok

Fogásvételi irány: Vízszintes, ferde és függőleges

Szár: DIN 6535 HE, h6

Fogak száma Z: 2

Élhossz L_c: 22 mm

Teljes hossz L: 82 mm

Szár Ø D_s: 16 mm

Száralak: HB

Sarokletörés szélessége 45°-nál: 0,4 mm

Műszaki leírás

Vágóél Ø D _c	16 mm
Száralak	HB
Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,4 mm
Előtolás f _z horonymaráshoz acélban < 750 N/mm ²	0,08 mm
Teljes hossz L	82 mm
Előtolás f _z szélezéshez acélban < 750 N/mm ²	0,13 mm
Fogak száma Z	2

Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Élhossz L_c	22 mm
Szár $\varnothing D_s$	16 mm
Szár	DIN 6535 HE, h6
Tűrés névleges \varnothing	e8
Spirálszög	30 fok
Sarokletörés szöge	45 fok
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	DIN 6527
Típus	N
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység $1 \times D$
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	$0,3 \times D$ oldalazásnál
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Ujjmaró

Szolgáltatások

Szárköszörülés biztonsági funkció szugorbefogóhoz
Szerszám szár \varnothing -je 16 mm

SZ2025 16