



„Micro Tip Cutter“, SFW, Teljes hossz: 140 mm

Rendelési adatok

Rendelés száma	726080 140
GTIN	7314150113538
Árucikk kategória	73M

Leírás
Kivitel:

Keskeny alak pontos köszörülésű, indukciósan edzett élekkel (63 – 65 HRC). Fekete felület a tükröződés csökkentése érdekében. Beállítható precíziós csavaros illeszték a minimális súrlódás és az élek optimális tengelyirányú beállítása érdekében. **ESD védett**, ergonomikus **2K** markolatköpenyek.

Nagyon finom hegyek, ütközőcsavarral. Speciálisan nagyon szűk Pin-távolságokhoz (min. 0,1 mm) elektronikai alkatrészeknél.

A szabadalmaztatott nyitórugó a fogó zárásánál csökkenti az ellenállást. Ezáltal az erő a vágásra összpontosul.

Alapanyag:

Nagyteljesítményű golyóscsapágy acél, süllyesztékben kovácsolt, barnított.

Alapanyag: Nagyteljesítményű golyóscsapágy acél

Fejhossz L₁: 14,2 mm

Fejszélesség: 10,6 mm

Vágásteljesítmény: Vörösrézhuza max. Ø: 0,05 - 0,4 mm

Műszaki leírás

Fejhossz L ₁	14,2 mm
Vágásteljesítmény: Vörösrézhuza max. Ø	0,05 - 0,4 mm

Teljes hossz	140 mm
Fejzélesség	10,6 mm
Elektromos szigetelés	EGB/ESD
Vágóél	nagyon kis szögben vágás
Alapanyag	Nagyteljesítményű golyóscsapágy acél
Nyél	2K-markolat
Gyártási eljárás	Indukciósan edzett élek (63 – 65 HRC).
Felület	fekete barnított
Terméknév attribútum	SFW
nyitórugóval	igen
Beállítható precíziós csavaros illeszték	igen