

Garant**VHM maró, AlCrN, Ø e8 DC: 7mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	202267 7
GTIN	4045197864994
Árucikk kategória	11X

Leírás**Kivitel:**

Méreték hasonlóak, mint a **DIN 6527**.

Továbbfejlesztett bevonat univerzális használathoz acélnál és öntvénynél.

Műszaki leírás

Előtolás f_z szélezéshez acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Kinyúlási hossz L_1 nyakrésszel	27 mm
Vágóél Ø D_c	7 mm
Nyak Ø D_1	6,8 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Teljes hossz L	63 mm
Szár	DIN 6535 HA, h6-tal
Szár Ø D_s	8 mm
Előtolás f_z horonymaráshoz acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Fogak száma Z	3
Tűrés névleges Ø	e8
Élhossz L_c	16 mm
Spirálszög	30 fok
Sarokletörés szöge	90 fok

Bevonat	AlCrN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	DIN 6527
Típus	N
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	$0,3 \times D$ oldalazásnál
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység $1 \times D$
Belső hűtés	nem
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	280 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	200 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	110 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	100 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	70 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	50 m/min	M
GG(G)	alkalmas	90 m/min	K
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		
Levegő	alkalmas		

Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/202267-7>

