

**Garant****VHM maró, AlCrN, Ø e8 DC: 14 mm**

## Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 202269 14     |
| GTIN              | 4045197865267 |
| Árucikk kategória | 11X           |

## Leírás

**Kivitel:**

Méreték hasonlóak, mint a **DIN 6527**.

Továbbfejlesztett bevonat univerzális használathoz acélnál és öntvényénél.

belső hűtés: nem

Tűrés névleges Ø: e8

Fogak száma Z: 3

Spirálszög: 30 fok

Fogásvételi irány: Vízszintes, ferde és függőleges

Szár: DIN 6535 HB, h6-tal

Fogak száma Z: 3

Élhossz L<sub>c</sub>: 26 mm

Kinyúlási hossz L<sub>1</sub> nyakrésszel: 38 mm

Nyak Ø D<sub>1</sub>: 13,8 mm

Teljes hossz L: 83 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 14 mm

## Műszaki leírás

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Vágóél Ø D <sub>c</sub>         | 14 mm                           |
| Szár Ø D <sub>s</sub>           | 14 mm                           |
| Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,3 mm                          |
| Élhossz L <sub>c</sub>          | 26 mm                           |
| Fogásvételi irány               | Vízszintes, ferde és függőleges |
| Szár                            | DIN 6535 HB, h6-tal             |

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Kinyúlási hossz $L_1$ nyakrésszel                            | 38 mm                                 |
| Száralak   | HB                                    |
| Teljes hossz L   | 83 mm                                 |
| Fogak száma Z  | 3                                     |
| Előtolás $f_z$ szélezéshez acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$    | 0,1 mm                                |
| Tűrés névleges $\emptyset$                                   | e8                                    |
| Nyak $\emptyset D_1$   | 13,8 mm                               |
| Előtolás $f_z$ horonymaráshoz acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$ | 0,07 mm                               |
| Spirálszög   | 30 fok                                |
| Sarokletörés szöge   | 45 fok                                |
| Bevonat  | AlCrN                                 |
| Szerszámanyag  | VHM                                   |
| Szabvány   | DIN 6527                              |
| Típus  | N                                     |
| Fogásszélesség $a_e$ marási műveletnél                       | $0,3 \times D$ oldalazásnál           |
| Fogásszélesség $a_e$ marási műveletnél                       | Teli horony fogásmélység $1 \times D$ |
| belső hűtés  | nem                                   |
| Színes gyűrű   | nincs                                 |
| Termék fajtája   | Ujjmaró                               |