

HOLEX**Turbómaró Z3 – közepes forgácstörővel, HSS, Típus: NS1230****Rendelési adatok**

Rendelés száma	541200 NS1230
GTIN	4045197156327
Árucikk kategória	52D

Leírás**Kivitel:**

Speciális alakok: E, NS, K.

Szár Ø 6 mm. **Speciális NS alak, derékszög, homlokfogazással (WKNS).****Felhasználás:**

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Figyelem:Csökkentett fordulatszám 120 mm teljes hosszúságú turbómarókhöz: maximum 11.000 min^{#1}**Műszaki leírás**

Fej Ø	12 mm
Alak leírása	Szög, homlokfogazással
Szög	8 fok
Alak	NS1230
Teljes hossz	70 mm
Szár Ø	6 mm
Fogazás rövid jelölése	Z3
Fogazás típusa	forgácstörővel
Fogazás finomsági foka	Közepes
Fejhossz	30 mm
Sorozat	Z3 fogazás

Szerszáanyag	HSS
Termék fajtája	Turbómaró