

**Garant**
**VHM maró, AlCrN, Ø e8 DC: 4,5 mm**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	202269 4,5
GTIN	4045197865137
Árucikk kategória	11X

**Leírás**
**Kivitel:**

Méretek hasonlóak, mint a **DIN 6527**.

Továbbfejlesztett bevonat univerzális használathoz acélnál és öntvényénél.

belső hűtés: nem

Tűrés névleges Ø: e8

Fogak száma Z: 3

Spirálszög: 30 fok

Fogásvételi irány: Vízszintes, ferde és függőleges

Szár: DIN 6535 HB, h6-tal

Fogak száma Z: 3

Élhossz L<sub>c</sub>: 13 mm

Kinyúlási hossz L<sub>1</sub> nyakrésszel: 21 mm

Nyak Ø D<sub>1</sub>: 4,3 mm

Teljes hossz L: 57 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 6 mm

**Műszaki leírás**

Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Előtolás f <sub>z</sub> szélezéshez acélban < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,025 mm
Élhossz L <sub>c</sub>	13 mm
Tűrés névleges Ø	e8
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	4,5 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	6 mm

Száralak	HB
Fogak száma Z	3
Kinyúlási hossz $L_1$ nyakrésszel	21 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,18 mm
Szár	DIN 6535 HB, h6-tal
Előtolás $f_z$ horonymaráshoz acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,02 mm
Teljes hossz L	57 mm
Nyak $\varnothing D_1$	4,3 mm
Spirálszög	30 fok
Sarokletörés szöge	45 fok
Bevonat	AlCrN
Szerszámananyag	VHM
Szabvány	DIN 6527
Típus	N
Fogásszélesség $a_e$ marási műveletnél	$0,3 \times D$ oldalazásnál
Fogásszélesség $a_e$ marási műveletnél	Teli horony fogásmélység $1 \times D$
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Ujjmaró