



Kompakt csapszegvágó CoBolt® markolattal és nyitórugóval, Teljes hossz: 200mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	731745 200
GTIN	4003773066859
Árucikk kategória	73F

Leírás

Kivitel:

A speciális emelőkaros áttétel következtében nagy vágási teljesítmény viszonylag kevés erőáfordítással. Élek indukciósan edzetek (kb. 64 HRC).

Feketére foszfátzottfogó, többkomponensű anyaggal bevont száruk. **Nyitórugóval** és beépített reteszeléssel.

Felhasználás:

Huzalokhoz max. 2000 N/mm² szakítószilárdságig.

Alapanyag:

Króm-vanádium elektroacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Műszaki leírás

Acélhuzalhoz, lágy, max. Ø	6 mm
Acélhuzalhoz, közép kemény, max. Ø	5,2 mm
Zongorahúrhoz max. Ø-höz	3,6 mm
Teljes hossz	200 mm
Gyártó jelölése	CoBolt®
Vágóél	edzett
Nyel	Többkomponensű markolat
Alapanyag	Króm-vanádium-elektroacél
Felület	feketére foszfátzott

nyitórugóval

igen

Termék fajtája

Vágó fogó