


VHM maró, bevonat nélkül, Ø e8 DC: 16 mm

Rendelési adatok

Rendelés száma	202298 16
GTIN	4045197866721
Árucikk kategória	12X

Leírás
Kivitel:

Méretek hasonlóak, mint a **DIN 6527**.

belső hűtés: nem

Tűrés névleges Ø: e8

Fogak száma Z: 3

Spirálszög: 45 fok

Fogásvételi irány: Vízszintes, ferde és függőleges

Szár: DIN 6535 HB, h6-tal

Fogak száma Z: 3

Élhossz L_c: 22 mm

Teljes hossz L: 82 mm

Szár Ø D_s: 16 mm

Száralak: HB

Sarokletörés szélessége 45°-nál: 0,4 mm

Műszaki leírás

Száralak	HB
Vágóél Ø D _c	16 mm
Élhossz L _c	22 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Előtolás f _z horonymaráshoz acélban < 750 N/mm ²	0,08 mm
Teljes hossz L	82 mm
Fogak száma Z	3

Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,4 mm
Tűrés névleges Ø	e8
Előtolás f_z szélezéshez acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,13 mm
Szár	DIN 6535 HB, h6-tal
Szár Ø D_s	16 mm
Spirálszög	45 fok
Sarokletörés szöge	45 fok
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	DIN 6527
Típus	N
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	$0,5 \times D$ szélezésnél
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység $1 \times D$
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Ujjmaró

Szolgáltatások

Szárköszörülés biztonsági funkciók zsugorbefogóhoz
Szerszám szár Ø-je 16 mm

SZ2025 16